



消偏振镜



典型产品示例

45°合束镜 1


尺寸：Φ25.4mm×3mm；

光谱：45°入射， $R_{p,s} > 99.5\%$ @1030nm-1100nm，

$T_{p,s} > 99\%$ @960nm-985nm，

T_p 和 T_s 在透射率为 50% 处的波长差为 1nm；

反射波前：PV< $\lambda/8$ ($\lambda=632.8\text{nm}$)



45°合束镜 2


尺寸：Φ25.4mm×3mm；

光谱：45°入射， $R_{p,s} > 99.5\%$ @960nm-985nm，

$T_{p,s} > 99\%$ @1030nm-1100nm，

T_p 和 T_s 在透射率为 50% 处的波长差为 1.5nm；

反射波前：PV< $\lambda/8$ ($\lambda=632.8\text{nm}$)。



45°部分反射镜

尺寸：Φ25.4mm×3mm；

光谱：45°入射， $|T_p - T_s| < 1\%$ @750nm-850nm，

$T_p, T_s = 50 \pm 2\%$ @750nm-850nm；

透射波前：PV< $\lambda/10$ ($\lambda=632.8\text{nm}$)。

